



Korkeuspiirtojalka luupilla, Piirtokorkeus: 600mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	443805 600
GTIN	4045197326843
Tuoteluokka	42D

Kuvaus

Malli:

Vakaa jalusta, jossa on läpätty tukipinta. Lukematarkkuus 0,02 mm, hienosäätö. Piirtokärjessä on **kovametallia**. Siirrettävä mittakisko, luuppi ja lukitusruuvi.

Tekninen kuvaus

Jalustan mitat - pituus	175 mm
Mittauspylvään poikkipinta	35×12 mm
Jalustan mitat - leveys	120 mm
Kalibrointi	E1
Piirtokorkeus	600 mm
Nonius	1/50 mm
virheraja	0,06 mm
Standardi	Tehdasnormi

mittaustekniikka	analoginen
Raaka-aine	INOX
Tuotetyyppi	Korkeudenmittaus- ja piirrotuslaite

Palvelut

KalibrointiKorkeustyöntömitta / korkeuspiirtojalka enimmäismittausalue 1000 mm	024630 1000
DAkS-kalibrointiKorkeustyöntömitta / korkeuspiirtojalka enimmäismittausalue 1000 mm	024640 1000

Tarvikkeet

Varapiirtokärki, kovametallia Tyyppi E	443816 E
Varapiirtokärki, kovametallia Tyyppi R	443816 R