



T-uraruuvi (10.9. / 8.8.) täydellinen, Tyyppi: 1816125



Tilaustiedot

Tilausnumero	375300 1816125
GTIN	4020772084417
Tuoteluokka	35A

Kuvaus

Malli:

T-uraruuvi, taottu ja valsattu kierre.

Vakiomalli, lujuusluokka = 10.9 (koolle M6 – M12) ja lujuusluokka = 8.8 (koolle M14 – M24).

Standardi:

DIN 787

Toimituksen sisältö:

Täydellisenä, erikoisvahva aluslevy nro 375340 ja korkea mutteri nro 375385.

Huomautus:

· **Lukuesimerkki – Koko 6625 tarkoittaa: T-ura = 6 mm, kierre G = M6, pituus L = 25 mm.**

Tekninen kuvaus

Sivun leveys e	28 mm
T-uran nimellismitta	18 mm
Kierteen pituus b	85 mm
kapea sivun leveys a	17,7 mm
Korkeus k	10 mm
Kierre G	M16
Pituus L	125 mm
tyyppi	787
Tuotetyyppi	Uraruuvi

