

## Mitutoyo

### Digitaalinen korkeudenmittaus- ja piirrotuslaite, Piirtokorkeus: 300mm



#### Tilaustiedot

Tilausnumero	445152 300
GTIN	4946368583327
Tuoteluokka	44A

#### Kuvaus

##### Malli:

**Suora lukema selkeästä digitaalinäytöstä. Paristokäyttöinen, erittäin pieni virrankulutus.**

**Pitonäppäin** – mittaustulos voidaan tallentaa näppäintä painamalla. Kaikki tärkeät osat on karkaistu. Erittäin vakaa kahden vierekkäisen, yhdensuuntaisen ja karaistun mittauspylvään ansiosta, sisäpuolella jyrskityt hammaspinnat (koossa 1000 mittauspylväitä on 3).

**2 esiasetusarvoa** mahdollistavat viitearvojen tallentamisen (esim. kivilevy ja työkappale).

**Kovametalliset piirtokärjet.** Vankka jalusta, jossa on karkaistu ja läpätty tukipinta.

Näyttöyksikön takapuolella on kampi pikasäätöä ja pyällyskehrä hienosäätöä varten.

##### Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560, koko 357, 1 suojarahupun ja 1 KM-piirtokärjen nro 443510.

##### Erikoistarvike:

Nelikulmapidin nro 445180 mittakellojen ja vipumittakellojen kiinnittämiseen, keskitystulkki nro 445250, kulmamitta nro 453500, pidin nro 453520 ja tiedonsiirtokaapeli nro 497080.

#### Tekninen kuvaus

Jalustan mitat - pituus	135 mm
Jalustan mitat - leveys	91 mm

Piirtokorkeus	300 mm
virheraja	0,02 mm
Lukema	0,005 mm
Pariston kestoikä noin	3500 h
Tuotenro, paristot/akut	081560 357
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	Tehdasnormi
Liitântä	Digimatic-liitântä
Liitântä	Digimatic-liitântä
mittaustekniikka	digitaalinen
Kalibrointi	E1
Tuotetyyppi	Korkeudenmittaus- ja piirrotuslaite

## Palvelut

KalibrointiKorkeustyöntömitta / korkeuspiirtojalka enimmäismittausalue 300 mm	024630 300
DAkkS-kalibrointiKorkeustyöntömitta / korkeuspiirtojalka enimmäismittausalue 300 mm	024640 300

## Tarvikkeet

Vastaanotin-/näppäimistöliitântä USB Tyyppi	498965
Liitântäkaapeli Tyyppi D2	497080 D2
LiitântäkaapeliDatapainike Tyyppi USB2	497100 USB2
LiitântäkaapeliDatapainike Tyyppi D1	497100 D1
Varapiirtokärki, kovametallia Piirtokorkeuteen 300 mm	443510 300
Yleiskulmamitta, luuppi Viivaimen pituus 500 mm	453500 500
Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitântä USB Tyyppi	498975
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi 357	081560 357

Lähetin Tyyppi S1	498966 S1
Liitäntäkaapeli Tyyppi D1	497080 D1
Pidin kulmamitan kiinnittämistä varten	453520
Yleiskulmamitta, luuppi Viivaimen pituus 300 mm	453500 300
Nelikulmapidin	445180
Yleiskulmamitta, luuppi Viivaimen pituus 150 mm	453500 150
Varapiirtokärki, kovametallia Piirtokorkeuteen 200 mm	443510 200
Liitäntäkaapeli Tyyppi USB2	497080 USB2
LiitäntäkaapeliDatapainike Tyyppi D2	497100 D2