

HOLEX**Digitaalinen korkeudenmittaus- ja piirrotuslaite, Piirtokorkeus: 300mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	443850 300
GTIN	4045197204745
Tuoteluokka	42D

Kuvaus**Malli:**

Digit. korkeudenmittaus- ja piirrotuslaitteet, tiedostoliitännä. Vankka jalusta, jossa on hiottu tukipinta.

Selkeäluk. LCD-näyttö. Kovametalliset piirtokärjet.

Toiminto:

Nollaus kaikissa asennoissa.

Pitoarvotoiminto (HOLD).

ABS / INC / TOL ja SET.

Toimituksen sisältö:

Sis 1 paristo nro 081560 , koko 357, kovametallipiirtokärki nro 443851.

Tekninen kuvaus

Jalustan mitat - leveys	90 mm
Jalustan mitat - pituus	135 mm
Piirtokorkeus	300 mm
Paino	2,1 kg

Mittauspylvään poikkipinta	23×6,1 mm
virheraja	0,05 mm
Lukema	0,0005 tuuma
Lukema	0,01 mm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Tuotenro, paristot/akut	081560 357
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	Tehdasnormi
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
mittaustekniikka	digitaalinen
Kalibrointi	E1
Tuotetyyppi	Korkeudenmittaus- ja piirrotuslaite

Palvelut

KalibrointiKorkeustyöntömitta / korkeuspiirtojalka enimmäismittausalue 300 mm	024630 300
DAkS-kalibrointiKorkeustyöntömitta / korkeuspiirtojalka enimmäismittausalue 300 mm	024640 300

Tarvikkeet

Varapiirtokärki, kovametallia Piirtokorkeuteen 300 mm	443851 300
Varapiirtokärki, kovametallia Piirtokorkeuteen 600 mm	443851 600
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi 357	081560 357