

Mitutoyo

Digitaalinen korkeudenmittaus- ja piirrotuslaite, Piirtokorkeus: 600mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	445152 600
GTIN	4946368583334
Tuoteluokka	44A

Kuvaus

Malli:

Suora lukema selkeästä digitaalinäytöstä. Paristokäyttöinen, erittäin pieni virrankulutus.

Pitonäppäin – mittaustulos voidaan tallentaa näppäintä painamalla. Kaikki tärkeät osat on karkaistu. Erittäin vakaa kahden vierekkäisen, yhdensuuntaisen ja karaistun mittauspylvään ansiosta, sisäpuolella jyrskityt hammaspinnat (koossa 1000 mittauspylväitä on 3).

2 esiasetusarvoa mahdollistavat viitearvojen tallentamisen (esim. kivilevy ja työkappale).

Kovametalliset piirtokärjet. Vankka jalusta, jossa on karkaistu ja läpätty tukipinta.

Näyttöyksikön takapuolella on kampi pikasäätöä ja pyällyskehrä hienosäätöä varten.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560, koko 357, 1 suojarahupun ja 1 KM-piirtokärjen nro 443510.

Erikoistarvike:

Nelikulmapidin nro 445180 mittakellojen ja vipumittakellojen kiinnittämiseen, keskitystulkki nro 445250, kulmamitta nro 453500, pidin nro 453520 ja tiedonsiirtokaapeli nro 497080.

Tekninen kuvaus

Jalustan mitat - pituus	180 mm
Jalustan mitat - leveys	120 mm

Piirtokorkeus	600 mm
virheraja	0,05 mm
Lukema	0,005 mm
Pariston kestoikä noin	3500 h
Tuotenro, paristot/akut	081560 357
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	Tehdasnormi
Liitântä	Digimatic-liitântä
Liitântä	Digimatic-liitântä
mittaustekniikka	digitaalinen
Kalibrointi	E1
Tuotetyyppi	Korkeudenmittaus- ja piirrotuslaite

Palvelut

KalibrointiKorkeustyöntömitta / korkeuspiirtojalka enimmäismittausalue 1000 mm	024630 1000
---	-------------

Tarvikkeet

LiitântäkaapeliDatapainike Tyyppi D2	497100 D2
Vastaanotin-/näppäimistöliitântä USB Tyyppi	498965
LiitântäkaapeliDatapainike Tyyppi USB2	497100 USB2
Yleiskulmamitta, luuppi Viivaimen pituus 500 mm	453500 500
Varapiirtokärki, kovametallia Piirtokorkeuteen 200 mm	443510 200
Pidin kulmamitan kiinnittämistä varten	453520
Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitântä USB Tyyppi	498975
Nelikulmapidin	445180
Yleiskulmamitta, luuppi Viivaimen pituus 300 mm	453500 300
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi 357	081560 357

Lähetin Tyyppi S1	498966 S1
LiitäntäkaapeliDatapainike Tyyppi D1	497100 D1
Varapiirtokärki, kovametallia Piirtokorkeuteen 300 mm	443510 300
Liitäntäkaapeli Tyyppi USB2	497080 USB2
Liitäntäkaapeli Tyyppi D1	497080 D1
Yleiskulmamitta, luuppi Viivaimen pituus 150 mm	453500 150
Liitäntäkaapeli Tyyppi D2	497080 D2