

**HOLEX****Digitaalinen korkeudenmittaus- ja piirrotuslaite, Piirtokorkeus: 600mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	443850 600
GTIN	4045197204752
Tuoteluokka	42D

**Kuvaus****Malli:**

Digit. korkeudenmittaus- ja piirrotuslaitteet, tiedostoliitännä. Vankka jalusta, jossa on hiottu tukipinta.

Selkeäluk. LCD-näyttö. Kovametalliset piirtokärjet.

**Toiminto:**

Nollaus kaikissa asennoissa.

Pitoarvotoiminto (HOLD).

ABS / INC / TOL ja SET.

**Toimituksen sisältö:**

Sis 1 paristo nro 081560 , koko 357, kovametallipiirtokärki nro 443851.

**Tekninen kuvaus**

Piirtokorkeus	600 mm
Jalustan mitat - leveys	120 mm
Mittauspylvään poikkipinta	30,9×10,7 mm
Jalustan mitat - pituus	180 mm

Paino	3,4 kg
virheraja	0,07 mm
Lukema	0,0005 tuuma
Lukema	0,01 mm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Tuotenro, paristot/akut	081560 357
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	Tehdasnormi
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
mittaustekniikka	digitaalinen
Kalibrointi	E1
Tuotetyyppi	Korkeudenmittaus- ja piirrotuslaite

## Palvelut

KalibrointiKorkeustyöntömitta / korkeuspiirtojalka enimmäismittausalue 1000 mm	024630 1000
---	-------------

## Tarvikkeet

Varapiirtokärki, kovametallia Piirtokorkeuteen 300 mm	443851 300
Varapiirtokärki, kovametallia Piirtokorkeuteen 600 mm	443851 600
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi 357	081560 357