

**T-uraruuvi (10.9. / 8.8.) täydellinen, Tyyppi: 161663****Tilaustiedot**

Tilausnumero	375300 161663
GTIN	4020772080976
Tuoteluokka	35A

**Kuvaus****Malli:**

T-uraruuvi, taottu ja valsattu kierre.

**Vakiomalli**, lujuusluokka = 10.9 (koolle M6 – M12) ja lujuusluokka = 8.8 (koolle M14 – M24).

**Standardi:**

**DIN 787**

**Toimituksen sisältö:**

**Täydellisenä**, erikoisvahva aluslevy nro 375340 ja korkea mutteri nro 375385.

**Huomautus:**

· **Lukuesimerkki – Koko 6625 tarkoittaa: T-ura = 6 mm, kierre G = M6, pituus L = 25 mm.**

**Tekninen kuvaus**

Kierteen pituus b	45 mm
Korkeus k	9 mm
T-uran nimellismitta	16 mm
Sivun leveys e	25 mm
kapea sivun leveys a	15,7 mm
Kierre G	M16
Pituus L	63 mm
tyyppi	787
Tuotetyyppi	Uraruuvi

