

**Garant****Kierukkaporakovametallikärki, pinnoittamaton, Ø DC h8: 13mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	121150 13
GTIN	4045197471529
Tuoteluokka	11E

**Kuvaus****Malli:**

Varustettu kovametalliterällä. Hiottu kärkien välissä.  
Vääntiölehtinen varsi käytettäväksi kiristysholkeissa.

**Huomautus:**

Lastu-urien pituus  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

**Tekninen kuvaus**

Terien lkm Z	2
Nimellis-Ø $D_c$	13 mm
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,17 mm/kierr,
Lastu-urien pituus $L_c$	63 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Kokonaispituus L	112 mm
Standardi	DIN 8037
suositeltu suurin porausvyvyys $L_2$	43,5 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	KM K20
Kärkikulma	118 astetta
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman

Tuotetyyppi

Kierukkapora

**Käyttäjätiedot**

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
Alu > 10% Si	soveltuu	140 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	70 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	70 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	60 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	40 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	25 m/min	P
GG(G)	soveltuu	90 m/min	K
CuZn	soveltuu	140 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		