




Asennusapu, SK, HSK, Kiinnityskoolle: 40



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 358680 40 |
| GTIN | 4045197152992 |
| Tuoteluokka | 32B |

Kuvaus

Malli:

- **Alumiini, eloksoitu.**
- **SK: Urakappale teräs C15 hiottu ja karkaistu.**
- **HSK: Vääntiöyhdistin lukitukseen vääntiöurien kautta.**

SK-istukkaan.

Kuvaus mainosteksti:

- **Alumiini, eloksoitu.**
- **Vääntiöyhdistin lukitukseen vääntiöurien kautta.**

Käyttö:

Koneistustyökalujen ja kiinnityspulttien asentamiseen ja purkamiseen yhdellä kiinnityksellä. Tukipinta yhdellä puolella 15°.

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------|-------|
| Pituus | 80 mm |
| Kiinnityskoolle | 40 mm |
| Sopii istukalle | SK 40 |
| Leveys | 80 mm |

| | |
|-------------|------------------|
| Korkeus | 60 mm |
| Sovitin | SK, HSK |
| Materiaali | alumiini |
| Tuotetyyppi | Asennusapuväline |