

**Garant****Kaarimikrometri, Mittausalue: 0-25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	420402 0-25
GTIN	4045197367327
Tuoteluokka	41B

**Kuvaus****Malli:****Tarkkuusläpätyt kovametalliset mittauspinnat.**

Karkaistu, hiottu mittauskara. Lukitus kiinnitysvivulla.

Tuntoräikkä ja eristetty kädensija. Mittarumpu kromattu heijastamattomaksi.

Siististi kaiverretut mustat jakoviivat ja luvut.

**Yhdistetty tuntoräikkä, käytettäväksi yhdellä kädellä ja pitimessä.****Toimituksen sisältö:**

Koosta 25 – 50 alkaen sisältää 1 tarkistusmitan.

**Tekninen kuvaus**

Lukema	0,01 mm
Mittarummun asteikko	1/50 mm
Mittausalue	0 - 25 mm
Karan Ø	6,5 mm
Mittarummun Ø	19 mm
Kalibrointi	B1
Standardi	DIN 863
Tuntoräikkä	kyllä

mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Kaarimikrometri

**Palvelut**

KalibrointiKaarimikrometri ilman säätömittaa enimmäismittausalue 25 mm	022000 25
DAkS-kalibrointiKaarimikrometri ilman säätömittaa enimmäismittausalue 100 mm	022010 100