



Kaarimikrometri, Mittausalue: 0-25mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	420200 0-25
GTIN	4045197203762
Tuoteluokka	42B

Kuvas

Malli:

Tarkkuusläpätyt kovametalliset mittauspinnat.

Karkaistu, hiottu mittauskara.

Lukitus kiinnitysvivulla.

Tuntoräikkä ja eristetty kädensija.

Siististi kaiverretut mustat jakoviivat ja luvut.

Toimituksen sisältö:

Koosta 25 – 50 alkaen sisältää 1 tarkistusmitan.

Tekninen kuvaus

Mittausalue	0 - 25 mm
Karan Ø	6,5 mm
Mittarummun Ø	18 mm
Mittarummun asteikko	1/50 mm
Lukema	0,01 mm
Kalibrointi	B1
virheraja	2 µm
Standardi	DIN 863
mittaustekniikka	analoginen

Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Kaarimikrometri

Palvelut

KalibrointiKaarimikrometri ilman säätömittaa enimmäismittausalue 25 mm	022000 25
DAkS-kalibrointiKaarimikrometri ilman säätömittaa enimmäismittausalue 100 mm	022010 100