



Keskiöintilaite, kääntymätön kello



Tilaustiedot

Tilausnumero	359585
GTIN	4045197606440
Tuoteluokka	32B

Kuvaus

Malli:

Tukeva, verstaskäyttöön sopiva metallikotelo ja mittakello- \varnothing 42 mm (asteikkojako 0,005 mm). Tanko voidaan asentaa oikealle ja vasemmalle. Keskiöintilaite on asetettavissa pysty- ja vaakatasoon. Kokonaiskorkeus ilman mittauskärkeä 140 mm. Suositeltu kierrosluku n. 50 - 100 rpm. Työskentelyalue enintään 300 mm. Keskiöintitarkkuus 0,02 mm.

Käyttö:

Reikien ja akselien kohdistukseen.

Toimituksen sisältö:

Keskiöintilaite, sis. kiinnitystangon, kiinnitysmagneetin ja liitoshihnan

kussakin 1 sisämittauskärki:

50 mm koolle \varnothing 3,5 mm – 100 mm

100 mm koolle \varnothing 50 mm – 200 mm

150 mm koolle \varnothing 50 mm – 300 mm

kussakin 1 taivutettu ulkomittauskärki:

50 mm koolle \varnothing 0,0 mm – 100 mm

100 mm koolle \varnothing 0,0 mm – 200 mm

150 mm koolle \varnothing 0,0 mm – 300 mm

1 jousitettu keskiökärki (keskiömittauskärki)

Käyttöalueen \varnothing sisäpuolella: 3,5 - 300 mm

Käyttöalueen \varnothing ulkopuolella: 0 - 300 mm

Pituus ilman vartta ja kärkeä: 118 mm

Karan enimmäiskierros-luku: 50 - 100 min⁻¹
Kellon mittausalue: 3 mm

Tekninen kuvaus

Karan enimmäiskierros-luku	50 - 100 min ⁻¹
Pituus ilman vartta ja kärkeä	118 mm
Kellon mittausalue	3 mm
Käyttöalueen Ø sisäpuolella	3,5 - 300 mm
Käyttöalueen Ø ulkopuolella	0 - 300 mm
Tuotetyyppi	Keskiöintilaite

Tarvikkeet

Mittauskärki sisäpuolella Tyyppi 3	359587 3
Mittauskärki ulkopuolella Tyyppi 2	359589 2
Magneettipidin	359593
Mittauskärki ulkopuolella Tyyppi 3	359589 3
Kiinnitystanko	359592
Mittauskärki ulkopuolella Tyyppi 1	359589 1
Mittauskärki sisäpuolella Tyyppi 2	359587 2
Joustettu keskiökärki	359590
Mittauskärki sisäpuolella Tyyppi 1	359587 1