

**Mitutoyo****Kaarimikrometri, Mittausalue: 0-25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	420500 0-25
GTIN	4946368385624
Tuoteluokka	44A

**Kuvaus****Malli:****Tarkkuusläpätyt kovametalliset mittauspinnat.**

Karkaistu, hiottu mittauskara.

Lukitus kiinnitysvivulla.

Tuntoräikkä ja eristetty kädensija.

Siististi kaiverretut mustat jakoviivat ja luvut.

Koosta 100–125 alkaen sis. lakatun valurautakaaren.

**Toimituksen sisältö:**

Koosta 25–50 alkaen sisältää 1 tarkistusmitan.

**Tekninen kuvaus**

Mittausalue	0 - 25 mm
Mittarummun asteikko	1/50 mm
Mittarummun Ø	18 mm
Kierteen nousu	1/50 mm
Karan Ø	6,35 mm
Mittauspinnan rakenne	- kovametallipalat
Lukema	0,01 mm
Kalibrointi	B1

virheraja	2 µm
Standardi	DIN 863
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Kaarimikrometri

### Palvelut

KalibrointiKaarimikrometri ilman säätömittaa enimmäismittausalue 25 mm	022000 25
DAkS-kalibrointiKaarimikrometri ilman säätömittaa enimmäismittausalue 100 mm	022010 100