

Garant**Kaarimikrometri, Mittausalue: 25-50mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	420402 25-50
GTIN	4045197367334
Tuoteluokka	41B

Kuvaus**Malli:****Tarkkuusläpätyt kovametalliset mittauspinnat.**

Karkaistu, hiottu mittauskara. Lukitus kiinnitysvivulla.

Tuntoräikkä ja eristetty kädensija. Mittarumpu kromattu heijastamattomaksi.

Siististi kaiverretut mustat jakoviivat ja luvut.

Yhdistetty tuntoräikkä, käytettäväksi yhdellä kädellä ja pitimessä.**Toimituksen sisältö:**

Koosta 25 – 50 alkaen sisältää 1 tarkistusmitan.

Tekninen kuvaus

Mittausalue	25 - 50 mm
Karan Ø	6,5 mm
Lukema	0,01 mm
Säätömittojen määrä	1
Mittarummun asteikko	1/50 mm
Mittarummun Ø	19 mm
Kalibrointi	B2
Standardi	DIN 863

Tuntoräikkä	kyllä
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Kaarimikrometri

Palvelut

KalibrointiKaarimikrometri ja säätömitta enimmäismittausalue 100 mm	022040 100
DAkS-kalibrointiKaarimikrometri ja säätömitta enimmäismittausalue 100 mm	022050 100

Tarvikkeet

Asetusmitta Kokonaispituus 25 mm	421100 25
----------------------------------	-----------