

## Paikoituslaite, Anturipään Ø: 6mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	359000 6
GTIN	4045197350220
Tuoteluokka	38D

### Kuvaus

#### Malli:

Anturi on jousen kautta joustavasti yhdistetty kiinnitysvarteen, mikä mahdollistaa **0,01 mm:n suuntaustarkkuuden**.

Kaikki osat kokonaan karkaistut ja hiotut.

#### Kuvaus mainosteksti:

**Suuntaustarkkuus 0,01 mm.**

#### Käyttö:

Työkappaleen viitepintojen tai kulmien oikaisemiseen.

Karan kierrosluku noin 600 kierr./min.

#### Käyttö mainosteksti:

Työkappaleen viitepintojen tai kulmien suuntaamiseen. Karan kierrosluku noin 600 kierr./min.

### Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	48 mm
Kiinnitysvarren Ø	6 mm
Anturipään Ø	6 mm
Tuotetyyppi	Anturi

---

## Tarvikkeet

Varajousi reunatunnistimeen Ø×Kokonaispituus 4,6X40  
mm

359010 4,6X40

Varajousi reunatunnistimeen Ø×Kokonaispituus 2,6X25  
mm

359010 2,6X25