

## 3D-särmäanturi valonäytöllä pitkä, Kiinnitysvarren Ø: 20mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	359078 20
GTIN	4260192270520
Tuoteluokka	38D

### Kuvaus

#### Malli:

Jousilaakeroitu anturi suojaa laitetta vahingoittumiselta, jos kosketus on liian voimakas.

Toiminto-osat karkaistu ja hiottu.

Kosketustarkkuus  $\pm 0,005$  mm.

#### Toiminto:

**Palloanturin osuessa metalliseen työkappaleeseen** paristot saavat lampun syttymään = viitepisteen tunnistaminen.

#### Käyttö:

- **Työkappaleen viitepintojen tai kulmien oikaiseminen.**
- **Porauksen keskikohdan määrittämiseen keskeisesti työstökaraan nähden.**

Z-akselin osalta viitepituus on selvitettävä ja otettava huomioon esiasetuslaitteen avulla.

#### Toimituksen sisältö:

Sisältää erikoispariston nro 081560 A23.

Anturikuulan Ø: 10 mm

Kokonaispituus: 167 mm

### Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	167 mm
----------------	--------

Kiinnitysvarren Ø	20 mm
Anturikuulan Ø	10 mm
Tuotenro, paristot/akut	081560 A23
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Tuotetyppi	Anturi

---

## Tarvikkeet

Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi A23	081560 A23
---	------------