

Mitutoyo**Kaarimikrometri, Mittausalue: 25-50mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	420500 25-50
GTIN	4946368385631
Tuoteluokka	44A

Kuvaus**Malli:****Tarkkuusläpätyt kovametalliset mittauspinnat.**

Karkaistu, hiottu mittauskara.

Lukitus kiinnitysvivulla.

Tuntoräikkä ja eristetty kädensija.

Siististi kaiverretut mustat jakoviivat ja luvut.

Koosta 100–125 alkaen sis. lakatun valurautakaaren.

Toimituksen sisältö:

Koosta 25–50 alkaen sisältää 1 tarkistusmitan.

Tekninen kuvaus

Mittauspinnan rakenne	- kovametallipalat
Karan Ø	6,35 mm
Lukema	0,01 mm
Mittarummun asteikko	1/50 mm
Mittausalue	25 - 50 mm
Kierteen nousu	1/50 mm
Mittarummun Ø	18 mm
Kalibrointi	B2

virheraja	2 µm
Standardi	DIN 863
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Kaarimikrometri

Palvelut

DAkkS-kalibrointiKaarimikrometri ja säätömitta enimmäismittausalue 100 mm	022050 100
KalibrointiKaarimikrometri ja säätömitta enimmäismittausalue 100 mm	022040 100

Tarvikkeet

Asetusmitta Kokonaispituus 25 mm	421100 25
----------------------------------	-----------