

**Mahr****Kaarimikrometri, Mittausalue: 25-50mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	420410 25-50
GTIN	4059192003654
Tuoteluokka	43A

**Kuvaus****Malli:****Tarkkuusläpätyt kovametalliset mittauspinnat.**

Karkaistu, hiottu mittauskara.

Lukitus kiinnitysvivulla.

Tuntoräikkä ja eristetty kädensija.

Siististi kaiverretut mustat jakoviivat ja luvut.

**Toimituksen sisältö:**

Koosta 25 – 50 alkaen sisältää 1 tarkistusmitan.

**Tekninen kuvaus**

Lukema	0,01 mm
Mittausalue	25 - 50 mm
Mittarummun asteikko	1/50 mm
Mittarummun Ø	17,5 mm
Karan Ø	6,5 mm
Kalibrointi	B2
virheraja	4 µm
Standardi	DIN 863
mittaustekniikka	analoginen

Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Kaarimikrometri

## Palvelut

DAkS-kalibrointiKaarimikrometri ja säätömitta enimmäismittausalue 100 mm	022050 100
KalibrointiKaarimikrometri ja säätömitta enimmäismittausalue 100 mm	022040 100

## Tarvikkeet

Asetusmitta Kokonaispituus 25 mm	421100 25
----------------------------------	-----------