

## Mitutoyo

### Kaarimikrometri, Mittausalue: 0-25mm



#### Tilaustiedot

Tilausnumero	420540 0-25
GTIN	4946368508535
Tuoteluokka	44A

#### Kuvaus

##### Malli:

##### Tarkkuusläpätyt kovametalliset mittauspinnat.

Karkaistu, hiottu mittauskara. Lukitus kiinnitysvivulla.

Tuntoräikkä ja eristetty kädensija. Mittarumpu kromattu heijastamattomaksi.

Siististi kaiverretut mustat jakoviivat ja luvut.

##### Yhdistetty tuntoräikkä, käytettäväksi yhdellä kädellä ja pitimessä.

##### Toimituksen sisältö:

Koosta 25 – 50 alkaen sisältää 1 tarkistusmitan.

#### Tekninen kuvaus

Mittauspinnan rakenne	Kovametallivahvisteinen
Mittarummun $\emptyset$	18 mm
Karan $\emptyset$	6,35 mm
Lukema	0,01 mm
Mittarummun asteikko	1/50 mm
Mittausalue	0 - 25 mm
Paino	0,3 kg
Kalibrointi	B1
virheraja	2 $\mu$ m

Standardi	DIN 863
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Kaarimikrometri

## Palvelut

KalibrointiKaarimikrometri ilman säätömittaa enimmäismittausalue 25 mm	022000 25
DAkS-kalibrointiKaarimikrometri ilman säätömittaa enimmäismittausalue 100 mm	022010 100