



## Kaarimikrometri, Mittausalue: 25-50mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	420200 25-50
GTIN	4045197203779
Tuoteluokka	42B

### Kuvaus

#### Malli:

#### Tarkkuusläpätyt kovametalliset mittauspinnat.

Karkaistu, hiottu mittauskara.

Lukitus kiinnitysvivulla.

Tuntoräikkä ja eristetty kädensija.

Siististi kaiverretut mustat jakoviivat ja luvut.

#### Toimituksen sisältö:

Koosta 25 – 50 alkaen sisältää 1 tarkistusmitan.

### Tekninen kuvaus

Mittarummun $\emptyset$	18 mm
Lukema	0,01 mm
Karan $\emptyset$	6,5 mm
Mittausalue	25 - 50 mm
Mittarummun asteikko	1/50 mm
Kalibrointi	B2
virheraja	2 $\mu$ m
Standardi	DIN 863
mittaustekniikka	analoginen

Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Kaarimikrometri

## Palvelut

DAkS-kalibrointiKaarimikrometri ja säätömitta enimmäismittausalue 100 mm	022050 100
KalibrointiKaarimikrometri ja säätömitta enimmäismittausalue 100 mm	022040 100

## Tarvikkeet

Asetusmitta Kokonaispituus 25 mm	421100 25
----------------------------------	-----------