

**Mitutoyo****Kaarimikrometri, Mittausalue: 50-75mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 420500 50-75  |
| GTIN         | 4946368385648 |
| Tuoteluokka  | 44A           |

**Kuvaus****Malli:****Tarkkuusläpätyt kovametalliset mittauspinnat.**

Karkaistu, hiottu mittauskara.

Lukitus kiinnitysvivulla.

Tuntoräikkä ja eristetty kädensija.

Siististi kaiverretut mustat jakoviivat ja luvut.

Koosta 100–125 alkaen sis. lakatun valurautakaaren.

**Toimituksen sisältö:**

Koosta 25–50 alkaen sisältää 1 tarkistusmitan.

**Tekninen kuvaus**

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Mittarummun $\emptyset$ | 18 mm                   |
| Mittauspinnan rakenne   | Kovametallivahvisteinen |
| Mittarummun asteikko    | 1/50 mm                 |
| Karan $\emptyset$       | 6,35 mm                 |
| Lukema                  | 0,01 mm                 |
| Kierteen nousu          | 1/50 mm                 |
| Mittausalue             | 50 - 75 mm              |
| Kalibrointi             | B2                      |

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| virheraja        | 2 µm            |
| Standardi        | DIN 863         |
| mittaustekniikka | analoginen      |
| Pakkaus          | kestävä rasia   |
| Tuotetyyppi      | Kaarimikrometri |

### Palvelut

|  |            |
|--|------------|
| DAkkS-kalibrointiKaarimikrometri ja säätömitta<br>enimmäismittausalue 100 mm | 022050 100 |
| KalibrointiKaarimikrometri ja säätömitta<br>enimmäismittausalue 100 mm       | 022040 100 |

### Tarvikkeet

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Asetusmitta Kokonaispituus 50 mm | 421100 50 |
|----------------------------------|-----------|