

Mitutoyo

Kaarimikrometri, Mittausalue: 25-50mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	420540 25-50
GTIN	4946368543376
Tuoteluokka	44A

Kuvaus

Malli:

Tarkkuusläpätyt kovametalliset mittauspinnat.

Karkaistu, hiottu mittauskara. Lukitus kiinnitysvivulla.

Tuntoräikkä ja eristetty kädensija. Mittarumpu kromattu heijastamattomaksi.

Siististi kaiverretut mustat jakoviivat ja luvut.

Yhdistetty tuntoräikkä, käytettäväksi yhdellä kädellä ja pitimessä.

Toimituksen sisältö:

Koosta 25 – 50 alkaen sisältää 1 tarkistusmitan.

Tekninen kuvaus

Paino	0,4 kg
Mittarummun \emptyset	18 mm
Mittauspinnan rakenne	Kovametallivahvisteinen
Karan \emptyset	6,35 mm
Mittarummun asteikko	1/50 mm
Mittausalue	25 - 50 mm
Lukema	0,01 mm
Kalibrointi	B2
virheraja	2 μ m

Standardi	DIN 863
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Kaarimikrometri

Palvelut

KalibrointiKaarimikrometri ja säätömitta enimmäismittausalue 100 mm	022040 100
DAkS-kalibrointiKaarimikrometri ja säätömitta enimmäismittausalue 100 mm	022050 100

Tarvikkeet

Asetusmitta Kokonaispituus 25 mm	421100 25
----------------------------------	-----------