

Paikoituslaite, Anturipään Ø: 10/4mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	359000 10/4
GTIN	4045197350244
Tuoteluokka	38D

Kuvaus

Malli:

Anturi on jousen kautta joustavasti yhdistetty kiinnitysvarteen, mikä mahdollistaa **0,01 mm:n suuntaustarkkuuden**.

Kaikki osat kokonaan karkaistut ja hiotut. Kapealla anturilla 10 ja 4 mm Ø.

Kuvaus mainosteksti:

Suuntaustarkkuus 0,01 mm.

Käyttö:

Työkappaleen viitepintojen tai kulmien oikaisemiseen.

Karan kierrosluku noin 600 kierr./min.

Käyttö mainosteksti:

Työkappaleen viitepintojen tai kulmien suuntaamiseen. Karan kierrosluku noin 600 kierr./min.

Tekninen kuvaus

Kiinnitysvarren Ø	10 mm
Anturipään Ø	10 mm
Kokonaispituus	90 mm
Tuotetyyppi	Anturi

Tarvikkeet

Varajousi reunatunnistimeen Ø×Kokonaispituus 2,6X25
mm

359010 2,6X25

Varajousi reunatunnistimeen Ø×Kokonaispituus 4,6X40
mm

359010 4,6X40