



Kaarimikrometri, Mittausalue: 50-75mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	420200 50-75
GTIN	4045197203786
Tuoteluokka	42B

Kuvaus

Malli:

Tarkkuusläpätyt kovametalliset mittauspinnat.

Karkaistu, hiottu mittauskara.

Lukitus kiinnitysvivulla.

Tuntoräikkä ja eristetty kädensija.

Siististi kaiverretut mustat jakoviivat ja luvut.

Toimituksen sisältö:

Koosta 25 – 50 alkaen sisältää 1 tarkistusmitan.

Tekninen kuvaus

Mittarummun asteikko	1/50 mm
Mittausalue	50 - 75 mm
Lukema	0,01 mm
Karan Ø	6,5 mm
Mittarummun Ø	18 mm
Kalibrointi	B2
virheraja	2 µm
Standardi	DIN 863
mittaustekniikka	analoginen

Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Kaarimikrometri

Palvelut

DAkS-kalibrointiKaarimikrometri ja säätömitta enimmäismittausalue 100 mm	022050 100
KalibrointiKaarimikrometri ja säätömitta enimmäismittausalue 100 mm	022040 100

Tarvikkeet

Asetusmitta Kokonaispituus 50 mm	421100 50
----------------------------------	-----------