

Mitutoyo

Kaarimikrometri, Mittausalue: 0-25mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	420545 0-25
GTIN	4946368508542
Tuoteluokka	44A

Kuvaus

Malli:

Tarkkuusläpätyt kovametalliset mittauspinnat. Karkaistu, hiottu mittauskara. Lukitus kiinnitysvivulla. Tuntoräikkä ja eristetty kädensija. Mittarumpu kromattu heijastamattomaksi. Siististi kaiverretut mustat jakoviivat ja luvut. Yhdistetty tuntoräikkä, **käytettäväksi yhdellä kädellä** ja pitimessä. **lukematarkkuus 0.001 mm.**

Tekninen kuvaus

Lukema	0,001 mm
Karan Ø	6,35 mm
Paino	0,3 kg
Mittarummun Ø	18 mm
Mittauspinnan rakenne	- kovametallipalat
Mittarummun asteikko	1/50 mm
Mittausalue	0 - 25 mm
Kalibrointi	B1
virheraja	2 µm
Standardi	DIN 863

mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Kaarimikrometri

Palvelut

DAkS-kalibrointiKaarimikrometri ilman säätömittaa enimmäismittausalue 100 mm	022010 100
KalibrointiKaarimikrometri ilman säätömittaa enimmäismittausalue 25 mm	022000 25