

**Garant****Kaarimikrometri, Mittausalue: 100-125mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	420402 100-125
GTIN	4045197471581
Tuoteluokka	41B

**Kuvaus****Malli:****Tarkkuusläpätyt kovametalliset mittauspinnat.**

Karkaistu, hiottu mittauskara. Lukitus kiinnitysvivulla.

Tuntoräikkä ja eristetty kädensija. Mittarumpu kromattu heijastamattomaksi.

Siististi kaiverretut mustat jakoviivat ja luvut.

**Yhdistetty tuntoräikkä, käytettäväksi yhdellä kädellä ja pitimessä.****Toimituksen sisältö:**

Koosta 25 – 50 alkaen sisältää 1 tarkistusmitan.

**Tekninen kuvaus**

Säätömittojen määrä	1
Lukema	0,01 mm
Karan Ø	6,5 mm
Mittausalue	100 - 125 mm
Mittarummun asteikko	1/50 mm
Mittarummun Ø	19 mm
Kalibrointi	B2
Standardi	DIN 863

Tuntoräikkä	kyllä
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Kaarimikrometri

## Palvelut

DAkS-kalibrointiKaarimikrometri ja säätömitta enimmäismittausalue 200 mm	022050 200
KalibrointiKaarimikrometri ja säätömitta enimmäismittausalue 200 mm	022040 200

## Tarvikkeet

Asetusmitta Kokonaispituus 100 mm	421100 100
-----------------------------------	------------