



Kaarimikrometri 100-jako, Mittausalue: 0-25mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	420750 0-25
GTIN	4045197203854
Tuoteluokka	42B

Kuvaus

Malli:

Tarkkuusläpätyt kovametalliset mittauspinnat.

Mittauskarat on karkaistu ja hiottu; lukitus kiinnitysvivulla.

Tuntoräikkä ja eristetty kädensija.

Toimituksen sisältö:

Koosta 25–50 alk. sis. 1 tarkistusmitta.

Tekninen kuvaus

Mittausalue	0 - 25 mm
Mittarummun asteikko	1/100 mm
Lukema	0,01 mm
Karan Ø	8 mm
Mittarummun Ø	30 mm
Kalibrointi	B1
Standardi	DIN 863
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Kaarimikrometri

Palvelut

KalibrointiKaarimikrometri ilman säätömittaa
enimmäismittausalue 25 mm

022000 25