

Kierukkaporasarja HSS nro 114200, kotelo, pinnoittamaton, Tyyppi: 1-6**Tilaustiedot**

Tilausnumero	115160 1-6
GTIN	4045197024589
Tuoteluokka	11B

Kuvaus**Malli:**

Koottu DIN 338 -kierukkaporista.
Normaali sydänosan paksuus ilman paksunemaa.
Tarkka kärkihionta.
Hiotut, isokokoiset tiukkakierteiset kiinnitysurat.
Kiillotettu pinta.
Teräväkärkinen muoto A koosta 2,0 mm alkaen.

Tekninen kuvaus

Teräsarjan porrastus	0,1 mm
Porausalue	1 - 6 mm
Porien lukumäärä	51
Varsi	Lieriövarsi
Terien lkm Z	2
Pinnoitus	pinnoittamaton

Lastuava aine	HSS
Standardi	DIN 338
tyyppi	W
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Kärkikulma	130 astetta
Nousukulma	35-40 astetta
Sisäjähdytys	ei
sis. kotelon	kyllä
Värirengas	keltainen
Tuotetyyppi	Kierukkapora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	70 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	45 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	40 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		

Tarvikkeet

Kierukkapora HSSW Ø DC h8 6 mm	114200 6
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 4,9 mm	114200 4,9
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 2,9 mm	114200 2,9
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 5,9 mm	114200 5,9
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 3,5 mm	114200 3,5
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 4,7 mm	114200 4,7
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 2,7 mm	114200 2,7

Kierukkapora HSSW Ø DC h8 5,7 mm	114200 5,7
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 4,4 mm	114200 4,4
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 5,5 mm	114200 5,5
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 4,1 mm	114200 4,1
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 5,4 mm	114200 5,4
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 3,9 mm	114200 3,9
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 2,8 mm	114200 2,8
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 4,6 mm	114200 4,6
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 3,2 mm	114200 3,2
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 2 mm	114200 2
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 3 mm	114200 3
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 1,7 mm	114200 1,7
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 1,1 mm	114200 1,1
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 1,2 mm	114200 1,2
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 1,5 mm	114200 1,5
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 5 mm	114200 5
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 2,3 mm	114200 2,3
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 4,3 mm	114200 4,3
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 4,2 mm	114200 4,2
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 2,6 mm	114200 2,6
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 3,7 mm	114200 3,7
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 3,4 mm	114200 3,4
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 4 mm	114200 4
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 2,4 mm	114200 2,4
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 4,5 mm	114200 4,5
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 3,6 mm	114200 3,6
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 2,1 mm	114200 2,1
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 3,3 mm	114200 3,3
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 1,8 mm	114200 1,8

Kierukkapora HSSW Ø DC h8 1,4 mm	114200 1,4
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 5,6 mm	114200 5,6
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 5,2 mm	114200 5,2
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 5,3 mm	114200 5,3
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 1,6 mm	114200 1,6
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 5,8 mm	114200 5,8
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 3,8 mm	114200 3,8
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 4,8 mm	114200 4,8
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 3,1 mm	114200 3,1
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 2,5 mm	114200 2,5
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 5,1 mm	114200 5,1
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 1,9 mm	114200 1,9
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 1 mm	114200 1
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 1,3 mm	114200 1,3
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 2,2 mm	114200 2,2
Tyhjä kotelo kierukkaporalle DIN 338 Tyyppi 1-6	115470 1-6