

Garant**Kaarimikrometri, Mittausalue: 125-150mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	420402 125-150
GTIN	4045197471598
Tuoteluokka	41B

Kuvaus**Malli:****Tarkkuusläpätyt kovametalliset mittauspinnat.**

Karkaistu, hiottu mittauskara. Lukitus kiinnitysvivulla.

Tuntoräikkä ja eristetty kädensija. Mittarumpu kromattu heijastamattomaksi.

Siististi kaiverretut mustat jakoviivat ja luvut.

Yhdistetty tuntoräikkä, käytettäväksi yhdellä kädellä ja pitimessä.**Toimituksen sisältö:**

Koosta 25 – 50 alkaen sisältää 1 tarkistusmitan.

Tekninen kuvaus

Mittausalue	125 - 150 mm
Mittarummun asteikko	1/50 mm
Mittarummun Ø	19 mm
Lukema	0,01 mm
Karan Ø	6,5 mm
Säätömittojen määrä	1
Kalibrointi	B2
Standardi	DIN 863

Tuntoräikkä	kyllä
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Kaarimikrometri

Palvelut

KalibrointiKaarimikrometri ja säätömitta enimmäismittausalue 200 mm	022040 200
DAkS-kalibrointiKaarimikrometri ja säätömitta enimmäismittausalue 200 mm	022050 200