



Kaarimikrometri 100-jako, Mittausalue: 25-50mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	420750 25-50
GTIN	4045197203861
Tuoteluokka	42B

Kuvaus

Malli:

Tarkkuusläpätyt kovametalliset mittauspinnat.

Mittauskarat on karkaistu ja hiottu; lukitus kiinnitysvivulla.

Tuntoräikkä ja eristetty kädensija.

Toimituksen sisältö:

Koosta 25–50 alk. sis. 1 tarkistusmitta.

Tekninen kuvaus

Mittarummun \emptyset	30 mm
Lukema	0,01 mm
Mittarummun asteikko	1/100 mm
Karan \emptyset	8 mm
Mittausalue	25 - 50 mm
Kalibrointi	B2
Standardi	DIN 863
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Kaarimikrometri

Palvelut

DAkkS-kalibrointiKaarimikrometri ja säätömitta
enimmäismittausalue 100 mm

022050 100

KalibrointiKaarimikrometri ja säätömitta
enimmäismittausalue 100 mm

022040 100

Tarvikkeet

Asetusmitta Kokonaispituus 25 mm

421100 25