

2D-paikoituslaite valonäytöllä, Kiinnitysvarren Ø: 16mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	359070 16
GTIN	4045197383105
Tuoteluokka	38D

Kuvaus**Malli:**

Jousilaakeroitu anturi suojaa laitetta vahingoittumiselta, jos kosketus on liian voimakas.

Toiminto-osat karkaistu ja hiottu.

Kosketustarkkuus $\pm 0,01$ mm.

Toiminto:

Palloanturin osuessa metalliseen työkappaleeseen paristot saavat lampun syttymään = viitepisteen tunnistaminen.

Käyttö:

- **Työkappaleen viitepintojen tai kulmien oikaiseminen.**
- **Porauksen keskikohdan määrittämiseen keskeisesti työstökaraan nähden.**

Toimituksen sisältö:

Sisältää erikoispariston nro 081560 A23.

Tekninen kuvaus

Anturikuulan Ø	10 mm
Kokonaispituus	94 mm
Kiinnitysvarren Ø	16 mm

Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Tuotenro, paristot/akut	081560 13ZL
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Tuotetyyppi	Anturi

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/359070-16>