

Mitutoyo**Kaarimikrometri, Mittausalue: 150-175mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	420500 150-175
GTIN	4946368214993
Tuoteluokka	44A

Kuvaus**Malli:****Tarkkuusläpätyt kovametalliset mittauspinnat.**

Karkaistu, hiottu mittauskara.

Lukitus kiinnitysvivulla.

Tuntoräikkä ja eristetty kädensija.

Siististi kaiverretut mustat jakoviivat ja luvut.

Koosta 100–125 alkaen sis. lakatun valurautakaaren.

Toimituksen sisältö:

Koosta 25–50 alkaen sisältää 1 tarkistusmitan.

Tekninen kuvaus

Lukema	0,01 mm
Mittauspinnan rakenne	Kovametallivahvisteinen
Karan Ø	6,35 mm
Mittarummun Ø	18 mm
Mittarummun asteikko	1/50 mm
Kierteen nousu	1/50 mm
Mittausalue	150 - 175 mm
Kalibrointi	B2

virheraja	4 µm
Standardi	DIN 863
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Kaarimikrometri

Palvelut

DAkkS-kalibrointiKaarimikrometri ja säätömitta enimmäismittausalue 200 mm	022050 200
KalibrointiKaarimikrometri ja säätömitta enimmäismittausalue 200 mm	022040 200