

**Mitutoyo****Kaarimikrometri, Mittausalue: 175-200mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	420500 175-200
GTIN	4946368215006
Tuoteluokka	44A

**Kuvaus****Malli:****Tarkkuusläpätyt kovametalliset mittauspinnat.**

Karkaistu, hiottu mittauskara.

Lukitus kiinnitysvivulla.

Tuntoräikkä ja eristetty kädensija.

Siististi kaiverretut mustat jakoviivat ja luvut.

Koosta 100–125 alkaen sis. lakatun valurautakaaren.

**Toimituksen sisältö:**

Koosta 25–50 alkaen sisältää 1 tarkistusmitan.

**Tekninen kuvaus**

Mittauspinnan rakenne	Kovametallivahvisteinen
Lukema	0,01 mm
Kierteen nousu	1/50 mm
Mittarummun Ø	18 mm
Mittarummun asteikko	1/50 mm
Karan Ø	6,35 mm
Mittausalue	175 - 200 mm
Kalibrointi	B2

virheraja	4 µm
Standardi	DIN 863
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Kaarimikrometri

### Palvelut

DAkkS-kalibrointiKaarimikrometri ja säätömitta enimmäismittausalue 200 mm	022050 200
KalibrointiKaarimikrometri ja säätömitta enimmäismittausalue 200 mm	022040 200