



Piirrotustyöntömitta, Mittausalue: 400mm



Tilastiedot

Tilausnumero	446300 400
GTIN	4045197204943
Tuoteluokka	42D

Kuvaus

Malli:

Mattakromattu, selvälukuinen kaiverrettu asteikko.

Tekninen kuvaus

Piirtokiskon pituus	160 mm
Mittausalue	0 - 400 mm
virheraja	100 µm
Jako / asteikko	0,05 mm
Standardi	Tehdasnormi
Raaka-aine	INOX
kaikki osat	Karkaistu
Pinta	mattakromattu
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	A1
mittaustekniikka	analoginen
Tuotetyyppi	Piirrotustyöntömitta

Palvelut

KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 500 mm	021000 500
DAkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 500 mm	021010 500