



Piirtomitta INOX, Mittaus- ja piirtoalue: 100mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 446350 100 |
| GTIN | 4045197222305 |
| Tuoteluokka | 42D |

Kuvaus

Malli:

Siirrettävä viivain, jonka toinen pää on suora ja toisessa päässä on 90°:n kulma. Viivaimen voi lukita pitävästi jokaisessa asennossa.

Käyttö:

Työkappaleessa kiinni olevan vasteen avulla tarkkaan ja nopeaan piirrotukseen asteikon mukaan sekä 45°:n tai 90°:n viisteiden piirrotukseen.

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------------|-----------------|
| Mittaus- ja piirtoalue | 0 - 100 mm |
| virheraja | 200 µm |
| Kiinnitys | Lukkoruuvi |
| Piirtoaste | 45 astetta |
| Piirtoaste | 90 astetta |
| Raaka-aine | INOX |
| Kalibrointi | F8 |
| Tuotetyyppi | Merkintäviivain |

Palvelut

| | |
|---|------------|
| KalibrointiTeräsviivain Enimmäispituus 500 mm | 026200 500 |
|---|------------|

