

Hartig

Iso tarkkuuskaarimikrometri, mittapalan jatko-osa, Mittausalue: 200-300mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	420920 200-300
GTIN	4250099610796
Tuoteluokka	46P

Kuvaus**Malli:**

Vankka, vasaralakattu kevytmetallisanka, käden lämmöltä suojaava eriste, kitkakytkin ja puristuskiinnitin. Tarkkuusläpätty, kovametalliset mittauspinnat. Tarkkuus parempi kuin DIN 863 -standardissa. Mittausalue kaksinkertaistuu käyttämällä kierrekiinnitteisiä, läpättyjä ja kovametallisia mittapalan jatko-osia. Sisäpuolisessa asteikkoholkissa on asteikot molemmille mittausalueille.

Etu:

Erittäin suuri mitta-alue. Mikrometriä voidaan käyttää heti mittapalan jatko-osan vaihtamisen jälkeen. Asetusmittaa ei tarvita. Mittausarvojen 1/100 mm lukeminen suoraan suuresta asteikkorummusta.

Toimituksen sisältö:

Mikrometri, 1 mittapalan jatko-osa. Ilman asetussmittaa.

Huomautus:

Mallit, joissa mitta-alue 2000 mm:iin asti, saatavana pyynnöstä. Erikoismalleja saatavissa tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Lukema	0,01 mm
Paino	3,8 kg
Mittarummun Ø	24 mm
Karan Ø	10 mm

Mittausalue	200 - 300 mm
Mittarummun asteikko	1/100 mm
Karan mittausalue	50 mm
Kalibrointi	S3
virheraja	6 µm
Standardi	Tehdasnormi
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Kaarimikrometri

Palvelut

KalibrointiKaarimikrometrit pidennyksillä Mittausalue
200-300 mm

020450 200-300