

**Prismapari, Pituus × leveys: 100X40 mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	446420 100X40
GTIN	4045197234377
Tuoteluokka	42D

Kuvaus**Malli:**

Tiiviistä, huokosetonta erikoisvalua. Pareittain työstetty, prismakulma 90 .
Prismat ja seisontapinta jyrkitty. **Yhdensuuntaisuustoleranssi 0,064 mm.**

Kalibrointi: Hinta ilmoitetaan pyydetessä

Akseleille, joiden Ø on: 6 - 40 mm

Korkeus: 30 mm

Paino / kpl: 0,6 kg

Tekninen kuvaus

Paino / kpl	0,6 kg
Akseleille, joiden Ø on	6 - 40 mm
Pituus	100 mm
Leveys	40 mm
Korkeus	30 mm
Kalibrointi	Hinta ilmoitetaan pyydetessä
Tuotetyyppi	Prismapari

