

HOLEX**Kierukkapora HSS nro 114020 täydennysarjana, pinnoittamaton, Tyyppi: 1-10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	115032 1-10
GTIN	4045197024183
Tuoteluokka	12B

Kuvaus**Malli:**

Koottu DIN 338 -kierukkaporista.

Rullavalssattu, normaalit nousukulma, sydänosan paksuus ja paksunema.

Mitat standardin DIN 338 mukaan.

Kestävä kierukkapora, jossa vahvistettu sydänosa ja kapea poikkisärmä – helppo alkuporaus ja tarkka reiän keskitys. **Tarkkuusvalssatut lastu-urat.**

Tekninen kuvaus

Porien lukumäärä	19
Porausalue	1 - 10 mm
Teräsarjan porrastus	0,5 mm
Varsi	Lieriövarsi
Terien lkm Z	2
Pinnoitus	pinnoittamaton

Lastuava aine	HSS
Standardi	DIN 338
tyyppi	N
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Kärkikulma	118 astetta
Sisäjähdytys	ei
sis. kotelon	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	45 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	40 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	30 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	25 m/min	P
GG(G)	sopii rajoituksin	25 m/min	K
Uni	sopii rajoituksin		
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		

Tarvikkeet

Kierukkapora HSStarkkuusrullavalssattu N Ø DC h8 7,5 mm	114020 7,5
Kierukkapora HSStarkkuusrullavalssattu N Ø DC h8 7 mm	114020 7
Kierukkapora HSStarkkuusrullavalssattu N Ø DC h8 9,5 mm	114020 9,5
Kierukkapora HSStarkkuusrullavalssattu N Ø DC h8 5 mm	114020 5
Kierukkapora HSStarkkuusrullavalssattu N Ø DC h8 10 mm	114020 10

Kierukkapora HSStarkkuusrullavalssattu N Ø DC h8 2,5 mm	114020 2,5
Kierukkapora HSStarkkuusrullavalssattu N Ø DC h8 5,5 mm	114020 5,5
Kierukkapora HSStarkkuusrullavalssattu N Ø DC h8 6,5 mm	114020 6,5
Kierukkapora HSStarkkuusrullavalssattu N Ø DC h8 8 mm	114020 8
Kierukkapora HSStarkkuusrullavalssattu N Ø DC h8 9 mm	114020 9
Kierukkapora HSStarkkuusrullavalssattu N Ø DC h8 4,5 mm	114020 4,5
Kierukkapora HSStarkkuusrullavalssattu N Ø DC h8 8,5 mm	114020 8,5
Kierukkapora HSStarkkuusrullavalssattu N Ø DC h8 3,5 mm	114020 3,5
Kierukkapora HSStarkkuusrullavalssattu N Ø DC h8 1 mm	114020 1
Kierukkapora HSStarkkuusrullavalssattu N Ø DC h8 6 mm	114020 6
Kierukkapora HSStarkkuusrullavalssattu N Ø DC h8 1,5 mm	114020 1,5
Kierukkapora HSStarkkuusrullavalssattu N Ø DC h8 2 mm	114020 2
Kierukkapora HSStarkkuusrullavalssattu N Ø DC h8 4 mm	114020 4
Kierukkapora HSStarkkuusrullavalssattu N Ø DC h8 3 mm	114020 3