


Garant**Kierukkapora HSS nro 114150 täydennysarjana, pinnoittamaton, Tyyppi: 1-13****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 115140 1-13 |
| GTIN | 4045197024459 |
| Tuoteluokka | 11B |

Kuvaus**Malli:**

Koottu DIN 338 -kierukkaporista.

Profiilihiottu: kierukkapora, jossa hyvä pyörintä- ja jaotustarkkuus sekä tarkka terän hionta.

2,4 mm:stä alkaen höyrytetty.

Teräväkärkinen muoto C koosta 4 mm alkaen.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------|----------------|
| Teräsarjan porrastus | 0,5 mm |
| Porausalue | 1 - 13 mm |
| Porien lukumäärä | 25 |
| Varsi | Lieriövarsi |
| Terien lkm Z | 2 |
| Pinnoitus | pinnoittamaton |
| Lastuava aine | HSS |

| | |
|------------------------|--------------|
| Standardi | DIN 338 |
| tyyppi | N |
| Toleranssi, nimellis-Ø | h8 |
| Kärkikulma | 118 astetta |
| Sisäjähdytys | ei |
| sis. kotelon | ei |
| Värirengas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kierukkapora |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alumiinimuovit | sopii rajoituksin | 80 m/min | N |
| Alumiini (lyhytlastuinen) | sopii rajoituksin | 45 m/min | N |
| Alu > 10% Si | sopii rajoituksin | 50 m/min | N |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 40 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 35 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | 25 m/min | P |
| Teräs < 1100 N/mm ² | sopii rajoituksin | 10 m/min | P |
| Teräs < 1400 N/mm ² | sopii rajoituksin | 8 m/min | P |
| GG(G) | soveltuu | 25 m/min | K |
| CuZn | soveltuu | 80 m/min | N |
| Öljy | soveltuu | | |
| märkä enintään | soveltuu | | |