

Mitutoyo

Digitaalinen kaarimikrometrisarja IP65, tiedostoliitäntä, Mittausalue: 0-100mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	421555 0-100
GTIN	4946368673219
Tuoteluokka	44A

Kuvaus

Malli:

Kaarimikrometrit nro 421525.

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää asetusmitat ja säilytyslaatikon.

Tekninen kuvaus

Mittausalue	0 - 100 mm
Säätömittojen määrä	3
Mikrometrien määrä	4
IP-suojausluokka	IP 65
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	Tehdasnormi
Liitäntä	Digimatic-liitäntä
Liitäntä	USB-liitäntä.

mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	S2
Tuotetyyppi	Kaarimikrometri

Palvelut

KalibrointiKaarimikrometrisarja Mittausalue 0-100 mm	020430 0-100
DAkkS-kalibrointiKaarimikrometrisarja Mittausalue 0-100 mm	020440 0-100

Tarvikkeet

LiitäntäkaapeliDatapainike Tyyppi USB2	497445 USB2
LiitäntäkaapeliDatapainike Tyyppi D1	497445 D1
Asetusmitta Kokonaispituus 50 mm	421100 50
LiitäntäkaapeliDatapainike Tyyppi D2	497445 D2
Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498975
Asetusmitta Kokonaispituus 25 mm	421100 25
Vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498965
Asetusmitta Kokonaispituus 75 mm	421100 75
Lähetin Tyyppi S16E	498966 S16E
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi 357	081560 357