

**Säädettävä kulmaprisma, Pituus × leveys: 75X25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	447070 75X25
GTIN	4029713238629
Tuoteluokka	42D

Kuvaus**Malli:**

Karkaistua terästä, päästetty ja tarkkuushiottu.

Kulmalukema tai säätö noniukselta

Lukittava pysäytinruuvi. **Tasaisuustoleranssi 0,01 mm.**

Tekninen kuvaus

Pituus	75 mm
Leveys	25 mm
Akseleille, joiden Ø on	6 - 28 mm
Kulman lukema	10 kulmamin,
Kulman tarkkuus	10 kulmamin,
Paino	0,5 kg
kaikki osat	Karkaistu
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	Hinta ilmoitetaan pyydettyessä

Tuotetyyppi

prisma