

Hartig

Iso tarkkuuskaarimikrometri, mittapalan jatko-osa, Mittausalue: 500-600mm**Tilaustiedot**

| | |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 420920 500-600 |
| GTIN | 4250099610826 |
| Tuoteluokka | 46P |

Kuvaus**Malli:**

Vankka, vasaralakattu kevytmetallisanka, käden lämmöltä suojaava eriste, kitkakytkin ja puristuskiinnitin. Tarkkuusläpätty, kovametalliset mittauspinnat. Tarkkuus parempi kuin DIN 863 -standardissa. Mittausalue kaksinkertaistuu käyttämällä kierrekiinnitteisiä, läpättyjä ja kovametallisia mittapalan jatko-osia. Sisäpuolisessa asteikkoholkissa on asteikot molemmille mittausalueille.

Etu:

Erittäin suuri mitta-alue. Mikrometriä voidaan käyttää heti mittapalan jatko-osan vaihtamisen jälkeen. Asetusmittaa ei tarvita. Mittausarvojen 1/100 mm lukeminen suoraan suuresta asteikkorummusta.

Toimituksen sisältö:

Mikrometri, 1 mittapalan jatko-osa. Ilman asetussmittaa.

Huomautus:

Mallit, joissa mitta-alue 2000 mm:iin asti, saatavana pyynnöstä.
Erikoismalleja saatavissa tilauksesta.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------|----------|
| Paino | 7,2 kg |
| Mittarummun asteikko | 1/100 mm |
| Lukema | 0,01 mm |
| Karan Ø | 10 mm |

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Mittarummun \emptyset | 24 mm |
| Mittausalue | 500 - 600 mm |
| Karan mittausalue | 50 mm |
| Kalibrointi | S3 |
| virheraja | 9 μ m |
| Standardi | Tehdasnormi |
| mittaustekniikka | analoginen |
| Pakkaus | kestävä rasia |
| Tuotetyyppi | Kaarimikrometri |

Palvelut

KalibrointiKaarimikrometrit pidennyksillä Mittausalue
500-600 mm

020450 500-600