

## Kierukkaporasarja HSS nro 114150, kotelo, pinnoittamaton, Tyyppi: 6-10



### Tilaustiedot

Tilausnumero	115120 6-10
GTIN	4045197024374
Tuoteluokka	11B

### Kuvaus

**Malli:**

Koottu DIN 338 -kierukkaporista.

Profiilihiottu: kierukkapora, jossa hyvä pyörintä- ja jakotarkkuus sekä tarkka kärkihionta.

2,4 mm:n Ø:sta alkaen höyrytetty.

Teräväkärkinen muoto C alkaen koosta 4 mm.

**Huomautus:**

koot 16–20: pora, varren Ø 16 mm.

### Tekninen kuvaus

Teräsarjan porrastus	0,1 mm
Porausalue	6 - 10 mm
Porien lukumäärä	41
Varsi	Lieriövarsi
Terien lkm Z	2
Pinnoitus	pinnoittamaton

Lastuava aine	HSS
Standardi	DIN 338
tyyppi	N
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Kärkikulma	118 astetta
Sisäjähdytys	ei
sis. kotelon	kyllä
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin	80 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	45 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	50 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	40 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	30 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	25 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	10 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	8 m/min	P
GG(G)	soveltuu	25 m/min	K
CuZn	soveltuu	80 m/min	N
Uni	soveltuu		
Öljy	soveltuu		

## Tarvikkeet

Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 6,6	114150 6,6
---	------------

Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 9,3	114150 9,3
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 9,2	114150 9,2
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 9	114150 9
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 6	114150 6
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 7,4	114150 7,4
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 6,2	114150 6,2
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 6,8	114150 6,8
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 7	114150 7
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 10	114150 10
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 9,1	114150 9,1
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 6,4	114150 6,4
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 8,9	114150 8,9
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 8,6	114150 8,6
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 7,3	114150 7,3
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 8,5	114150 8,5
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 9,8	114150 9,8
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 8,8	114150 8,8
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 9,4	114150 9,4
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 6,3	114150 6,3
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 8,2	114150 8,2
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 7,8	114150 7,8
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 7,9	114150 7,9
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 9,7	114150 9,7
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 7,7	114150 7,7
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 7,6	114150 7,6
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 6,7	114150 6,7
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 9,9	114150 9,9
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 9,5	114150 9,5
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 9,6	114150 9,6

Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 8,7	114150 8,7
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 8,3	114150 8,3
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 6,1	114150 6,1
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 8,4	114150 8,4
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 7,1	114150 7,1
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 7,2	114150 7,2
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 8,1	114150 8,1
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 6,5	114150 6,5
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 7,5	114150 7,5
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 8	114150 8
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 6,9	114150 6,9
Tyhjä kotelo kierukkaporalle DIN 338 Tyyppi 6-10	115470 6-10