


Mitutoyo

Suuri kaarimikrometri, Mittausalue: 800-900mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	420810 800-900
GTIN	2050001060006
Tuoteluokka	44A

Kuvaus

Malli:

Mittauskara ja mittauspinnat on karkaistu ja hiottu; lukitus kiinnitysvivulla. Tuntoräikkä. Heijastamattomaksi kromattu mittarumpu, 50-osainen jako sekä siististi kaiverretut mustat jakoviivat ja luvut.

Neljällä helposti vaihdettavalla mittausalasimella saavutetaan 100 mm:n mittausalue kokoa kohden.

Tekninen kuvaus

Lukema	0,01 mm
Mittarummun asteikko	1/50 mm
Karan mittausalue	25 mm
Paino	17 kg
Mittarummun Ø	21 mm
Mittauskärkien määrä	4
Karan Ø	8 mm
Säätömittojen määrä	4
Mittausalue	800 - 900 mm

Kalibrointi	S3
virheraja	3 µm
Standardi	Tehdasnormi
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Kaarimikrometri

Palvelut

KalibrointiKaarimikrometrit pidennyksillä Mittausalue
800-900 mm

020450 800-900