

## Mitutoyo

### Digitaalinen kaarimikrometri suuri, Mittausalue: 0-150mm



#### Tilaustiedot

Tilausnumero	421558 0-150
GTIN	4946368695884
Tuoteluokka	44A

#### Kuvaus

**Malli:**

Mittauskara ja mittauspinnat on karkaistu ja hiottu; lukitus kiinnitysvivulla. Tuntoräikkä. **Kuudella helposti vaihdettavalla mittausalasiimella saavutetaan 150 mm:n mittausalue kokoa kohden.**

**Toiminto:**

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

**Tarkkuus:**

$(4 + L / 75) \mu\text{m}$ .

**Toimituksen sisältö:**

Sis. mittauskarat, asetusmitat ja 1 pariston, nro 081560, koko 357.

**Erikoistarvike:**

Tiedonsiirtokaapeli nro 497445.

#### Tekninen kuvaus

Karan $\emptyset$	6,35 mm
Paino	0,96 kg
Mittausalue	0 - 150 mm
Mittarummun $\emptyset$	18 mm
Karan mittausalue	25 mm

Kierteen nousu	0,5 mm
Säätömittojen määrä	5
Lukema	0,001 mm
Kalibrointi	S3
Tuotenro, paristot/akut	081560 357
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
IP-suojausluokka	IP 65
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	DIN 863
Liitântä	USB-liitântä
Liitântä	Digimatic-liitântä
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Kaarimikrometri

## Palvelut

KalibrointiKaarimikrometrit pidennyksillä Mittausalue 0-150 mm	020450 0-150
--	--------------

## Tarvikkeet

Asetusmitta Kokonaispituus 75 mm	421100 75
Asetusmitta Kokonaispituus 25 mm	421100 25
Lähetin Tyyppi S16E	498966 S16E
Asetusmitta Kokonaispituus 50 mm	421100 50
Vastaanotin-/näppäimistöliitântä USB Tyyppi	498965
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi 357	081560 357
LiitântäkaapeliDatapainike Tyyppi USB2	497445 USB2
LiitântäkaapeliDatapainike Tyyppi D2	497445 D2
Asetusmitta Kokonaispituus 100 mm	421100 100

Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppe	498975
LiitäntäkaapeliDatapainike Tyyppe D1	497445 D1