

Mitutoyo

Digitaalinen kaarimikrometri IP65, Mittausalue: 50-75mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	421515 50-75
GTIN	4946368673233
Tuoteluokka	44A

Kuvaus

Malli:

Virherajat standardin **DIN 863** vaatimuksia tiukemmat.

Erittäin suuri LCD-näyttö (7,5 mm), virheetön ja nopea luenta, näppäinlukitus.

Kovametalliset mittauspinnat.

Iskunkestävä malli.

Mittauskara karkaistu ja hiottu.

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Mukana 1 paristo nro 081560 koko 357, 1 asetusmitta alk. koosta 25 – 50.

Erikoistarvike:

Nro 421525 ja 421527, tiedonsiirtokaapeli nro 497445.

Tekninen kuvaus

Mittausalue	50 - 75 mm
Karan Ø	6,35 mm
Kierteen nousu	0,5 mm
virheraja	2 µm
Lukema	0,001 mm
Kalibrointi	B2

Kalibrointi	B1
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Tuotenro, paristot/akut	081560 357
IP-suojausluokka	IP 65
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	Tehdasnormi
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Kaarimikrometri

Palvelut

DAkS-kalibrointiKaarimikrometri ja säätömitta enimmäismittausalue 100 mm	022050 100
KalibrointiKaarimikrometri ja säätömitta enimmäismittausalue 100 mm	022040 100

Tarvikkeet

Asetusmitta Kokonaispituus 50 mm	421100 50
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi 357	081560 357