

**Säädettävä kulmaprisma, Pituus × leveys: 102X30 mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	447070 102X30
GTIN	4029713238636
Tuoteluokka	42D

Kuvaus**Malli:**

Karkaistua terästä, päästetty ja tarkkuushiottu.

Kulmalukema tai säätö noniukselta

Lukittava pysäytinruuvi. **Tasaisuustoleranssi 0,01 mm.**

Kalibrointi: Hinta ilmoitetaan pyydettyessä

Kulman lukema: 10 min

Kulman tarkkuus: 10 min

Akseleille, joiden Ø on: 6 - 40 mm

Paino: 1 kg

Tekninen kuvaus

Paino	1 kg
Pituus	102 mm
Kulman lukema	10 min
Leveys	30 mm
Akseleille, joiden Ø on	6 - 40 mm
Kulman tarkkuus	10 min

kaikki osat	Karkaistu
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	Hinta ilmoitetaan pyydettyessä
Tuotetyyppi	Kulmaprisma