

Garant
Kierukkaporakovametallikärki, pinnoittamaton, Ø DC h8: 8mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	121150 8
GTIN	4045197471420
Tuoteluokka	11E

Kuvaus
Malli:

Varustettu kovametalliterällä. Hiottu kärkien välissä.
Vääntiölehtinen varsi käytettäväksi kiristysholkeissa.

Huomautus:

Lastu-urien pituus $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	2
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm ²	0,1 mm/kierr,
Nimellis-Ø D _c	8 mm
Lastu-urien pituus L _c	40 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Kokonaispituus L	80 mm
Standardi	DIN 8037
suositeltu suurin poraussyvyys L ₂	28 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	KM K20
Kärkikulma	118 astetta
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman

Tuotetyyppi

Kierukkapora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alu > 10% Si	soveltuu	140 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	70 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	70 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	60 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	40 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	25 m/min	P
GG(G)	soveltuu	90 m/min	K
CuZn	soveltuu	140 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		