

Kierukkaporasarja HSS nro 114200, kotelo, pinnoittamaton, Tyyppi: 6-10



Tilaustiedot

Tilausnumero	115160 6-10
GTIN	4045197024596
Tuoteluokka	11B

Kuvaus

Malli:

Koottu DIN 338 -kierukkaporista.
Normaali sydänosan paksuus ilman paksunemaa.
Tarkka kärkihionta.
Hiotut, isokokoiset tiukkakierteiset kiinnitysurat.
Kiillotettu pinta.
Teräväkärkinen muoto A koosta 2,0 mm alkaen.

Tekninen kuvaus

Porausalue	6 - 10 mm
Porien lukumäärä	41
Teräsarjan porrastus	0,1 mm
Varsi	Lieriövarsi
Terien lkm Z	2
Pinnoitus	pinnoittamaton

Lastuava aine	HSS
Standardi	DIN 338
tyyppi	W
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Kärkikulma	130 astetta
Nousukulma	35-40 astetta
Sisäjähdytys	ei
sis. kotelon	kyllä
Värirengas	keltainen
Tuotetyyppi	Kierukkapora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	70 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	45 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	40 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		

Tarvikkeet

Kierukkapora HSSW Ø DC h8 9,5 mm	114200 9,5
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 8,1 mm	114200 8,1
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 8,5 mm	114200 8,5
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 9,4 mm	114200 9,4
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 7 mm	114200 7
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 8,9 mm	114200 8,9
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 6,3 mm	114200 6,3

Kierukkapora HSSW Ø DC h8 7,7 mm	114200 7,7
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 6 mm	114200 6
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 10 mm	114200 10
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 6,5 mm	114200 6,5
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 7,5 mm	114200 7,5
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 9,2 mm	114200 9,2
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 8,4 mm	114200 8,4
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 9,8 mm	114200 9,8
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 8 mm	114200 8
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 8,6 mm	114200 8,6
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 6,6 mm	114200 6,6
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 7,1 mm	114200 7,1
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 7,8 mm	114200 7,8
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 7,2 mm	114200 7,2
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 6,1 mm	114200 6,1
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 6,7 mm	114200 6,7
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 9,6 mm	114200 9,6
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 8,2 mm	114200 8,2
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 9,1 mm	114200 9,1
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 9,3 mm	114200 9,3
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 6,9 mm	114200 6,9
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 9,9 mm	114200 9,9
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 7,6 mm	114200 7,6
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 9 mm	114200 9
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 6,2 mm	114200 6,2
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 7,3 mm	114200 7,3
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 9,7 mm	114200 9,7
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 6,8 mm	114200 6,8
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 8,8 mm	114200 8,8

Kierukkapora HSSW Ø DC h8 7,4 mm	114200 7,4
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 7,9 mm	114200 7,9
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 8,7 mm	114200 8,7
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 6,4 mm	114200 6,4
Kierukkapora HSSW Ø DC h8 8,3 mm	114200 8,3
Tyhjä kotelo kierukkaporalle DIN 338 Tyyppi 6-10	115470 6-10