

Mitutoyo

Digitaalinen kaarimikrometri suuri, Mittausalue: 150-300mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	421558 150-300
GTIN	4946368695891
Tuoteluokka	44A

Kuvaus

Malli:

Mittauskara ja mittauspinnat on karkaistu ja hiottu; lukitus kiinnitysvivulla. Tuntoräikkä. **Kuudella helposti vaihdettavalla mittausalasiimella saavutetaan 150 mm:n mittausalue kokoa kohden.**

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Tarkkuus:

$(4 + L / 75) \mu\text{m}$.

Toimituksen sisältö:

Sis. mittauskarat, asetusmitat ja 1 pariston, nro 081560, koko 357.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 497445.

Tekninen kuvaus

Säätömittojen määrä	6
Kierteen nousu	0,5 mm
Karan mittausalue	25 mm
Karan \emptyset	6,35 mm
Mittarummun \emptyset	18 mm

Mittausalue	150 - 300 mm
Paino	1,88 kg
Lukema	0,001 mm
Kalibrointi	S3
Tuotenro, paristot/akut	081560 357
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
IP-suojausluokka	IP 65
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	DIN 863
Liitântä	USB-liitântä
Liitântä	Digimatic-liitântä
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Kaarimikrometri

Palvelut

KalibrointiKaarimikrometrit pidennyksillä Mittausalue 150-300 mm	020450 150-300
--	----------------

Tarvikkeet

Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi 357	081560 357
LiitântäkaapeliDatapainike Tyyppi D2	497445 D2
LiitântäkaapeliDatapainike Tyyppi USB2	497445 USB2
LiitântäkaapeliDatapainike Tyyppi D1	497445 D1
Lähetin Tyyppi S16E	498966 S16E
Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitântä USB Tyyppi	498975
Vastaanotin-/näppäimistöliitântä USB Tyyppi	498965